


Schéma N°


S77.043030.701

Ensemble électrique ; Elektrobatterie
26'000 [W] 400 [V]

Schéma de câblage / Verdrahtungsschema



Exemple:



 Groupe – N° bougie – Borne de la bougie

3 groupe identiques de 3 bougies chacun. Au total 9 bougies identique de deux fois 1670W chacune.

N° de bougie 270.343098

3 groupes

Caractéristiques Batterie:

Points de mesure		Résistance entre borne à froid (20°C) [Ω]	Référence bougie	Intensité nominale [A]
Grp.1	L1 - L2	36,3	Bougie 1.1 à 1.3	12.3
	L2 - L3	36,3	Bougie 1.1 à 1.3	12.3
	L1 - L3	36,3	Bougie 1.1 à 1.3	12.3
Grp.3	L1 - L2	36,3	Bougie 3.1 à 3.3	12.3
	L2 - L3	36,3	Bougie 3.1 à 3.3	12.3
	L1 - L3	36,3	Bougie 3.1 à 3.3	12.3
Grp.4	L1 - L2	36,3	Bougie 4.1 à 4.3	12.3
	L2 - L3	36,3	Bougie 4.1 à 4.3	12.3
	L1 - L3	36,3	Bougie 4.1 à 4.3	12.3

Remarques: la batterie doit être débranchée électriquement avant toute mesure. Ne pas oublier de vérifier le thermostat de sécurité avant toute mesure.

Bougie électrique | Keramikheizkörper
270.343098 2x1670[W] – 400[V]

Schéma électrique
 Elektroschema





Schéma de câblage
 Verdrahtungsschema





Schéma Type D



Caractéristiques Bougie:

Circuits (branchement)	Puissance [W]	Résistance du fil à 20°C [Ω]	Nb de canaux occupés	Charge du tube [W/cm ²]
Circuit 1 (1-2)	1670	109	6	3.1
Circuit 2 (3-2)	1670	109	6	